



## NC-koneruuvipuristin NC8, Tyyppi: H200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	360405 H200
GTIN	4250364403429
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Malli:

**Pienet rakennemitat:** Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima ennalta asetettavissa **ilman työkaluja: 11 porrasta:** Leukojen leveys 90 mm, **4 porrasta:** Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.**

#### Ominaispiirre:

**Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara!**

- **Parempi toimintavarmuus.**
- **Optimoitu lastusuoja.**
- **Minimoitu puhdistuksentarve.**

Heavy Duty raskaisiin lastuamiskohteisiin.

#### Käyttö:

Käytettävissä vaaka.asennossa tai sivuttain, **koska sivupinnat on hiottu tarkkuudella -0,05 mm.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrasleukaa (= vakio!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa.

#### Huomautus:

- **NC 8:n koko/leukaliitäntä sama kuin Allmatic TC / LC -mallin.**
- **NC 8 (nro 360405) korvaa tuotteet LC (nro 360500) ja TC (nro 360400).**
- **Koot 125 MX ja 125 LX toimitetaan leuoilla nro 361295 125 ja nro 361296 125.**
- **Jatkokappaleissa ei otsapuolisia reikiä!**

### Tekninen kuvaus

Paino	85 kg
$r \pm 0,015$	164 mm
tyyppi	200
Kiinnitysalue b	0 - 246 mm
Kokonaispituus L	615 mm
Poikittäisura n H7	20 mm
t	164 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	80 kN
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC8
Perusrungon korkeus c $-0,02$	140 mm
Malli	Nollapistekiinnityssystemi
Perusrungon pituus a	530 mm
Leukojen korkeus h	60 mm
m	234 mm
Kiinnitysalue d	189 - 435 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle	5
Portaan leveys $B_1 -0,05$	202 mm
Sarja	NC8
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin