



NC-koneruuvipuristin NC8, Tyyppi: 160



Tilaustiedot

Tilausnumero	360405 160
GTIN	4250364403405
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat: Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima ennalta asetettavissa **ilman työkaluja: 11 porrasta:** Leukojen leveys 90 mm, **4 porrasta:** Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.**

Ominaispiirre:

Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara!

- Parempi toimintavarmuus.
- Optimoitu lastusuoja.
- Minimoitu puhdistusentarve.

Käyttö:

Käytettävissä vaakasuunnassa tai sivuttain, **koska sivupinnat on hiottu tarkkuudella -0,05 mm.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrastleukaa (= vakio!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa.

Huomautus:

- **NC 8:n koko/leukaliitäntä sama kuin Allmatic TC / LC -mallin.**
- **NC 8 (nro 360405) korvaa tuotteet LC (nro 360500) ja TC (nro 360400).**
- **Koot 125 MX ja 125 LX toimitetaan leuoilla nro 361295 125 ja nro 361296 125.**

Tekninen kuvaus

Perusrungon korkeus c –0,02	115 mm
-----------------------------	--------

Kiinnitysalue d	189 - 435 mm
Kokonaispituus L	615 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
m	234 mm
Paino	56 kg
Leukojen korkeus h	49,8 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
Perusrungon pituus a	530 mm
Poikittäisura n H7	20 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC8
tyyppi	160
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	60 kN
Kiinnitysalue b	0 - 246 mm
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle	5
Portaan leveys B ₁ -0,05	164 mm
Sarja	NC8
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin