



## NC-koneruuvipuristin NC8, Tyyppi: 125L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	360405 125L
GTIN	4250364403375
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Malli:

**Pienet rakennemitat:** Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima ennalta asetettavissa **ilman työkaluja: 11 porrasta:** Leukojen leveys 90 mm, **4 porrasta:** Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.**

#### Ominaispiirre:

**Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara!**

- Parempi toimintavarmuus.
- Optimoitu lastusuoja.
- Minimoitu puhdistuksentarve.

#### Käyttö:

Käytettävissä vaakasennossa tai sivuttain, **koska sivupinnat on hiottu tarkkuudella -0,05 mm.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrastleukaa (= vakio!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa.

#### Erikoistarvike:

- Kiinnityspultti nro 360025 - 25 M10.
- Sovitinlevyt leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293;361294 koko125.
- Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.

#### Huomautus:

- NC 8:n koko/leukaliitäntä sama kuin Allmatic TC / LC -mallin.
- NC 8 (nro 360405) korvaa tuotteet LC (nro 360500) ja TC (nro 360400).
- Koot 125 MX ja 125 LX toimitetaan leuoilla nro 361295 125 ja nro 361296 125.

## Tekninen kuvaus

Perusrungon pituus a	530 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
$r \pm 0,015$	216 mm
Leukojen korkeus h	39,5 mm
tyyppi	125
Pitkittäisura l H7	20 mm
Kiinnitysalue b	0 - 314 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC8
t	144 mm
m	278 mm
Poikittäisura n H7	20 mm
Kokonaispituus L	615 mm
Kiinnitysalue d	87 - 445 mm
Paino	43 kg
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Perusrungon korkeus c $-0,02$	100 mm
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle	7
Portaan leveys $B_1 -0,05$	126 mm
Sarja	NC8
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Kierrekaavinsarja Tyyppi 125	360822 125
------------------------------	------------