



NC-koneruuvipuristin NC8, Tyyppi: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	360405 200
GTIN	4250364403412
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat: Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima ennalta asetettavissa **ilman työkaluja: 11 porrasta:** Leukojen leveys 90 mm, **4 porrasta:** Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.**

Ominaispiirre:

Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara!

- **Parempi toimintavarmuus.**
- **Optimoitu lastusuoja.**
- **Minimoitu puhdistuksentarve.**

Perusrunko vastaa kokoa 160.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka.asennossa tai sivuttain, **koska sivupinnat on hiottu tarkkuudella -0,05 mm.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrasleukaa (= vakio!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa.

Huomautus:

- **NC 8:n koko/leukaliitämä sama kuin Allmatic TC / LC -mallin.**
- **NC 8 (nro 360405) korvaa tuotteet LC (nro 360500) ja TC (nro 360400).**
- **Koot 125 MX ja 125 LX toimitetaan leuoilla nro 361295 125 ja nro 361296 125.**

Tekninen kuvaus

Malli	Nollapistekiinnityssystemi
Kiinnitysalue b	0 - 246 mm
Perusrungon pituus a	530 mm
Paino	60 kg
tyyppi	200
Perusrungon korkeus c -0,02	115 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC8
Kokonaispituus L	615 mm
Leukojen korkeus h	60 mm
Kiinnitysalue d	189 - 435 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	60 kN
Pitkittäisura l H7	20 mm
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
m	234 mm
Poikittaisura n H7	20 mm
Portaan leveys B ₁ -0,05	164 mm
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle	5
Sarja	NC8
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin