




## Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: E1220



### Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 E1220
GTIN	4045197966872
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø	6 mm
Muodon kuvaus	Pisara
Muoto	E1220
Pään Ø	12 mm
Kokonaispituus	60 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z3-hammastus

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Jyrsintappi