




Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: E0813



Tilaustiedot

Tilausnumero	540750 E0813
GTIN	4045197967343
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	keskikova
Muodon kuvaus	Pisara
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Kokonaispituus	60 mm
Pään Ø	8 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Muoto	E0813

Pään pituus	15 mm
Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		