

Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki litteä, neodyymi, Ø: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085931 22
GTIN	5012095615118
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Kierre	M4 mm
Korkeus kierteineen	6 mm
Nimellispitovoima	50 N
Korkeus	6 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4

085921 M4