

Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki litteä, neodyymi, Ø: 88mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085931 88
GTIN	5012095615149
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	420 N
Korkeus	8,5 mm
Korkeus kierteineen	8,5 mm
Kierre	M8 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

