



5-akseliset kiristimet TeleCentric, Tyyppi: 70K



Tilaustiedot

Tilausnumero	361255 70K
GTIN	4250364403030
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

- Sopii ihanteellisesti 5-akselisiin työstökeskuksiin.
- Mahdollistaa perinteisen ja Grip-kiinnityksen.
- Teleskooppikara, häiriösärmät eivät muutu.
- Keskitetty, yksinkertainen ohjelmointi ilman nollakohdan siirtoa.
- Työkappaleen käytettävyys on riippumaton kiinnityslevydestä.
- Symmetrinen rakenne = Työkappale pysyy keskitettynä ja yhdensuuntaisena ja materiaalin mitat jakautuvat symmetrisesti.
- Työkaluton leukojen vaihto pikalukituksen avulla alle 10 sekunnissa leukaparia kohden.
- Tasainen puristusvoima vain vähän huoltoa vaativan teleskooppikaran ansiosta.
- Kiinnitysreiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200.
- Integroitu asteikkorengas keskikohdan hienosäätöön.
- Puristusvoima 30 kN arvossa 45 Nm lineaarinen.

Toimituksen sisältö:

Käsikahva, pikaopas.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro 643330 nro 14, päällileuka nro 361258 - 361264, kiinnitysleuka nro 360750 koko 125/160, oikaisu- ja kiinnityssarja nro 360530, kiinnityspultit nro 360025 koko 25M10 tai 25M10/138. Päällileuat nro 361258– 361260, kiinnitysleuat nro 360750 koko 125/160, oikaisu- ja kiinnityssarja nro 360530, kiinnityspultti nro 360025 koko 25M10 tai 25M/138.

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	TeleCentric
Paino	17,5 kg
Enimmäiskiinnitysvoima	30 kN
Perusrungon korkeus c	168,9 mm
Leveys B	94 mm
Uraleveys n H7	20 mm
Avainkoon mitat	14 mm
Kiinnitysalue S1	16 - 85 mm
Suurin kiristysmomentti	45 Nm
Korkeus h	27,1 mm
Pituus L	286 mm
Kiinnitysalue S2	66 - 135 mm
Sarja	TeleCentric
Malli	Nollapistekiinnityssystemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10/138	360025 25M10/138
Päällyisleukaprisma Tyyppi P	361264 P
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10	360025 25M10
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 22 mm	360530 22
Päällyisleukagripp Tyyppi 70	361258 70
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 18 mm	360530 18
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 16 mm	360530 16
Kiinnityssalpasarja2 osaa Leukojen leveydelle 125/160 mm	360750 125/160
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 12 mm	360530 12
	656050 120

Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin
kivistysmomentti 120 Nm

Asetus- ja kiinnitysvälinsarja Pöydän T-uran mitta 14 mm	360530 14
Päällysloukatasainen Tyyppi 70	361260 70
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Kuusikulma 14 mm	643329 14