



Virtausanturi, Tyyppi: FR



Tilaustiedot

Tilausnumero	474152 FR
GTIN	4029547018916
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Siipipyörämittausanturi Ø 16 mm suurempien ilmavirtojen mittaukseen, 50 m/s saakka. Teleskoopin avulla mittaus putkissa ja kanavissa 850 mm:iin saakka.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0,6 - 50 m/s
Virheraja (m/s + % mittausarvosta)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 - 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 - 50 m/s) m/s
Käyttölämpötila	-10 - 70 °C
IP-suojausluokka	IP 54
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Virtausanturi

