

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-920, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094385 9
GTIN	10076490489394
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-920 - Ansell Grip Technology®: Mikroskooppisen pienet kanavat nitrilipinnoitteessa johtavat öljyn pois kontaktipinnalta ja varmistavat varman otteen. Soveltuu erityisesti metallin valmistukseen sekä yleisiin laitteiden ja koneiden huoltotöihin.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Hengittävyys	Hyvä
Sormituntuma	Hyvä
Märkäpito	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
Öljypito	Erittäin hyvä

silikoniton	ei
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Istuvuus	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Käsineen koko	9
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	3131A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	246 mm
Väri	sininen
Paino	25 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitril
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet