

Garant

Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, INOX, Kiekon Ø: 125mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	563272 125
GTIN	4045197967459
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Erikoistyyppi, **INOX**.

Uusi, uusinta teknologiaa hyödyntävä **tehomalli** tehostaa selvästi tuottavuutta ja tuo erinomaista työstötuntumaa. **Parannettu leikkuutulos** karheilla, vapaasti hiovilla sivupinnoilla, erittäin pitkä käyttöikä, **parannettu viistoleikkaustoiminto**.

Laikan ohuus mahdollistaa **nopean** katkaisun vähäisellä voimalla **ja säästää paljon aikaa. Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.**

Erittely:

A60R-BF.

Tekninen kuvaus

Koostumus	A60R-BF
Laikan leveys	1 mm
Muodon kuvaus	suora
Porauksen Ø	22,23 mm

Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	3 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		