

**Garant**

**Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, INOX, Kiekon Ø:  
178mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	563272 178
GTIN	4045197967466
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

Erikoistyyppi, **INOX**.

Uusi, uusinta teknologiaa hyödyntävä **tehomalli** tehostaa selvästi tuottavuutta ja tuo erinomaista työstötuntumaa. **Parannettu leikkuutulos** karheilla, vapaasti hiovilla sivupinnoilla, erittäin pitkä käyttöikä, **parannettu viistoleikkaustoiminto**.

Laikan ohuus mahdollistaa **nopean** katkaisun vähäisellä voimalla **ja säästää paljon aikaa. Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.**

**Erittely:**

**A46-BF.**

**Tekninen kuvaus**

Muodon kuvaus	suora
Koostumus	A46-BF
Kiekon Ø	178 mm
Porauksen Ø	22,23 mm

Laikan leveys	1,6 mm
Paksuudelle	7,7 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		