

**Garant****Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, teräs, Kiekon Ø: 178mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	563262 178
GTIN	4045197967527
Tuoteluokka	51M

## Kuvaus

**Malli:**

Uusi, uusinta teknologiaa hyödyntävä **tehomalli** tehostaa selvästi tuottavuutta ja tuo erinomaista työstötuntumaa. **Parannettu leikkuutulos** karheilla, vapaasti hiovilla sivupinnoilla, erittäin pitkä käyttöikä, **parannettu viistoleikkaustoiminto**.

Laikan ohuus mahdollistaa **nopean** katkaisun vähäisellä voimalla **ja säästää paljon aikaa. Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.**

Erikoistyyppi, **teräs**, erittäin tehokas versio.

**Erittely:****A46S-BF.**

## Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	1,6 mm
Muodon kuvaus	suora
Muoto	41

Koostumus	A46S-BF
Enimmäiskierrosluku	8500 min <sup>-1</sup>
Kiekon Ø	178 mm
Paksuudelle	7,7 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		