

Garant

Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, teräs, Kiekon Ø: 125mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	563262 125
GTIN	4045197967510
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Uusi, uusinta teknologiaa hyödyntävä **tehomalli** tehostaa selvästi tuottavuutta ja tuo erinomaista työstötuntumaa. **Parannettu leikkuutulos** karheilla, vapaasti hiovilla sivupinnoilla, erittäin pitkä käyttöikä, **parannettu viistoleikkaustoiminto**.

Laikan ohuus mahdollistaa **nopean** katkaisun vähäisellä voimalla **ja säästää paljon aikaa. Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.**

Erikoistyyppi, **teräs**, erittäin tehokas versio.

Erittely:

A60S-BF.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	12200 min ⁻¹
Koostumus	A60S-BF
Kiekon Ø	125 mm
Muoto	41

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	1 mm
Muodon kuvaus	suora
Paksuudelle	3 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		