



Katkaisulaikka PREMIUM*** ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563111 125
GTIN	9003172821504
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapea katkaisulaikka 0,8 mm leikkaa erittäin nopeasti **ohutseinäistä materiaalia** (esim. autonkoripeltiä). Hyvin vähäinen purseenmuodostus ja lämpörasite.

Napasyvennys parantaa vakautta.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:

A60R-BFXA.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

Tekninen kuvaus

Koostumus	A60R-BFKA
Porauksen Ø	22,23 mm

Muodon kuvaus	taivutetut
Laikan leveys	0,8 mm
Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	2,4 - 4 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

