



Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563165 125
GTIN	9009012018820
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Laikan ohuus mahdollistaa **nopean katkaisun vähäisellä voimalla** ja säästää paljon aikaa.

Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.

Uusimman sukupolven erittäin tukeva **suurtehokatkaisulaikka**, hyvä leikkaustuntuma ja erittäin suuri lastuamisteho karheiden ja vapaasti hiovien sivupintojen ansiosta.

Erittely:

A60R-BFP.

Tekninen kuvaus

Koostumus	A60R-BFP
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	1 mm
Muodon kuvaus	suora

Paksuudelle	3 - 5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		