



Katkaisulaikka PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA, Kiekon Ø: 230mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563406 230
GTIN	9003170321426
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erikoismalli ei-rautametallien, kuten alumiinin, messingin, pronssin jne. katkaisuun.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:

A30N-BFXA.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	2,5 mm
Kiekon Ø	230 mm
Muodon kuvaus	suora
Koostumus	A60N-BFXA

Porauksen Ø	22,23 mm
Paksuudelle	7,5 - 12,5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
optimoitu materiaalille	alumiini
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		