

Garant**Keräilyvaunu T9 ja 2 allasta, Tyyppi: TL92****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

2 kiinnihitsattua öljynkestävää allasta, joissa on 37 mm korkea reuna.

Lisäksi saatavana keskikerroksen kuormapinta.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanvärinen, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason syvyys	500 mm
--------------------	--------

Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
tyyppi	TL92
Syvyys	509 mm
Kuormatason leveys	850 mm
Pyörän Ø	125 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Paino	34 kg
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Leveys	1040 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeus	875 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	850 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kaukalon korkeus	37 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu