

**Garant****Keräilyvaunu T9 ja 2 allasta, Tyyppi: TL96****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

2 kiinnihitsattua öljynkestävää allasta, joissa on 37 mm korkea reuna.

Lisäksi saatavana keskikerroksen kuormapinta.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Erikoistarvike:**

Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

**Pintakäsittely:**

Hopeanvärinen, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2

Kuormatason korkeus ylhäällä	935 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	1190 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	280 mm
Enimmäiskantokyky	500 kg
Kuormatason syvyys	700 mm
Korkeus	955 mm
Syvyys	709 mm
tyyppi	TL96
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Kuormatason leveys	1000 mm
Paino	56 kg
Kaukalon korkeus	37 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu