

3M**Liuskakaralaikka 969F Cubitron™ II, lasikuiturunko kartiomainen, Ø 125 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565505 80
GTIN	4054596196377
Tuoteluokka	53F

Kuvaus**Malli:**

Sopii tasohiontaan.

Päällysteenä **tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II** -keramiikkarae, takaa **parhaan poistotehon ja käyttöiän.**

Käyttö:

Soveltuu **nopeaan** ja **viileään hiontaan** vaikeasti lastuttaville teräksille käytettäessä tehokkaita kulmahiomakoneita.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	kartio
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm
Rakeisuus	80
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomaikukka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		