

3M

**Liuskakaralaikka 969F Cubitron™ II, lasikuiturunko kartiomainen, Ø 115 mm,
Rakeisuus: 40**



Tilaustiedot

Tilausnumero	565503 40
GTIN	4054596196100
Tuoteluokka	53F

Kuvaus

Malli:

Päällysteenä **tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II** -keramiikkarae, takaa **parhaan poistotehon ja käyttöiän.**

Sopii tasohiontaan.

Käyttö:

Soveltuu **nopeaan ja viileään hiontaan** vaikeasti lastuttaville teräksille käytettäessä tehokkaita kulmahiomakoneita.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	kartio
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	40
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		