



Liuskahiomalaikka V4 Purple Power, (CER) teräslevyrunko, kartiomainen teräkselle ja INOXille, Ø 125 mm, Rakeisuus: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	565450 36
GTIN	4027497009329
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka, jossa on **paksu pinnoitekerros** ja luja teräslevyrunko suurta puristusvoimaa varten. Itseterottuva keramiikkarae (CER) polyesterialustalla **parasta hiomatehoa** ja vastuksenkestoa varten.

Käyttö:

Kovien ja karheiden materiaalien hiontaan käsiteltäessä tasoja ja särmiä.

Standardi:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: kartio

Porauksen Ø: 22,23 mm

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	36

Muodon kuvaus	kartio
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		