

Dräger**Mittausputkisarja, 10-os., Tyyppi: FORM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097202 FORM
GTIN	4026056055999
Tuoteluokka	09J

Kuvaus**Malli:**

Mittausputket koostuvat ohuista lasiputkista, jotka on sulatettu päädyistä. Sisäpuolella on kemiallisesti reaktiivinen täytekerros. Mittausta varten putken päät katkaistaan ja putki asetetaan kaasutunnistuspumppuun. Pumppua puristamalla tutkittava ilma ohjataan putkeen, jonka täytekerros muuttaa väriä reagoidessaan tiettyyn kaasuun. Konsentraatio luetaan integroidulta asteikolta.

Dräger-putket hiilimonoksidin, ammoniakkin, rikkivedyn ja formaldehydin mittauksiin.

Huomautus:

Pyynnöstä on saatavilla noin 300 erilaista putkityyppiä. Niillä voidaan havaita yli 500 ainetta nopeasti ja luotettavasti monissa eri pitoisuuksissa.

Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.

Kaasutyyppianturi: Formaldehydi

Mittausaika 1: 3 min

Vakiomittausalue 1: 0,2 - 2,5 ppm

Mittausaika 2: 90 s

Vakiomittausalue 2: 0,5 - 5 ppm

Tekninen kuvaus

Kaasutyypinturi	Formaldehydi
Mittausaika 1	3 min
Mittausaika 2	90 s
Vakiomittausalue 2	0,5 - 5 ppm
Vakiomittausalue 1	0,2 - 2,5 ppm
Tuotetyyppi	Yhden kaasun mittalaite