

Dräger**Mittausputkisarja, 10-os., Tyyppi: CO****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097202 CO
GTIN	4026056014804
Tuoteluokka	09J

Kuvaus**Malli:**

Mittausputket koostuvat ohuista lasiputkista, jotka on sulatettu päädyistä. Sisäpuolella on kemiallisesti reaktiivinen täytekerros. Mittausta varten putken päät katkaistaan ja putki asetetaan kaasutunnistuspumppuun. Pumppua puristamalla tutkittava ilma ohjataan putkeen, jonka täytekerros muuttaa väriä reagoidessaan tiettyyn kaasuun. Konsentraatio luetaan integroidulta asteikolta.

Dräger-putket hiilimonoksidin, ammoniakkin, rikkivedyn ja formaldehydin mittauksiin.

Huomautus:

Pyynnöstä on saatavilla noin 300 erilaista putkityyppiä. Niillä voidaan havaita yli 500 ainetta nopeasti ja luotettavasti monissa eri pitoisuuksissa.

Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.

Kaasutyyppianturi: Hiilimonoksidi

Mittausaika 1: 2,5 min

Vakiomittausalue 1: 5 - 150 ppm

Mittausaika 2: 30 s

Vakiomittausalue 2: 100 - 700 ppm

Tekninen kuvaus

Kaasutyypinturi	Hiilimonoksidi
Vakiomittausalue 1	5 - 150 ppm
Mittausaika 1	2,5 min
Vakiomittausalue 2	100 - 700 ppm
Mittausaika 2	30 s
Tuotetyyppi	Yhden kaasun mittalaite