

**Dräger****Mittausputkisarja, 10-os., Tyyppi: H2S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097202 H2S
GTIN	4026056002627
Tuoteluokka	09J

**Kuvaus****Malli:**

Mittausputket koostuvat ohuista lasiputkista, jotka on sulatettu päädyistä. Sisäpuolella on kemiallisesti reaktiivinen täytekerros. Mittausta varten putken päät katkaistaan ja putki asetetaan kaasutunnistuspumppuun. Pumppua puristamalla tutkittava ilma ohjataan putkeen, jonka täytekerros muuttaa väriä reagoidessaan tiettyyn kaasuun. Konsentraatio luetaan integroidulta asteikolta.

Dräger-putket hiilimonoksidin, ammoniakkin, rikkivedyn ja formaldehydin mittauksiin.

**Huomautus:**

Pyynnöstä on saatavilla noin 300 erilaista putkityyppiä. Niillä voidaan havaita yli 500 ainetta nopeasti ja luotettavasti monissa eri pitoisuuksissa.

Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.

Kaasutyyppianturi: Rikkivety

Mittausaika 1: 0,5 min

Vakiomittausalue 1: 100 - 2000 ppm

**Tekninen kuvaus**

Kaasutyyppianturi	Rikkivety
-------------------	-----------

Vakiomittausalue 1	100 - 2000 ppm
Mittausaika 1	0,5 min
Tuotetyyppi	Yhden kaasun mittalaite