

Dräger**Mittausputkisarja, 10-os., Tyyppi: NH3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097202 NH3
GTIN	2050001948076
Tuoteluokka	09J

Kuvaus**Malli:**

Mittausputket koostuvat ohuista lasiputkista, jotka on sulatettu päädyistä. Sisäpuolella on kemiallisesti reaktiivinen täytekerros. Mittausta varten putken päät katkaistaan ja putki asetetaan kaasutunnistuspumppuun. Pumppua puristamalla tutkittava ilma ohjataan putkeen, jonka täytekerros muuttaa väriä reagoidessaan tiettyyn kaasuun. Konsentraatio luetaan integroidulta asteikolta.

Dräger-putket hiilimonoksidin, ammoniakkin, rikkivedyn ja formaldehydin mittauksiin.

Huomautus:

Pyynnöstä on saatavilla noin 300 erilaista putkityyppiä. Niillä voidaan havaita yli 500 ainetta nopeasti ja luotettavasti monissa eri pitoisuuksissa.

Kaasumittausteknisillä tuotteilla ei turvallisuussyistä ole palautusoikeutta.

Kaasutyyppianturi: Ammoniakki

Mittausaika 1: 1 min

Vakiomittausalue 1: 5 - 70 ppm

Mittausaika 2: 10 s

Vakiomittausalue 2: 50 - 600 ppm

Tekninen kuvaus

Kaasutyypinturi	Ammoniakki
Vakiomittausalue 1	5 - 70 ppm
Mittausaika 1	1 min
Mittausaika 2	10 s
Vakiomittausalue 2	50 - 600 ppm
Tuotetyyppi	Yhden kaasun mittalaite