



Vastakierretappi Kaksoisterä ja keskiökärki., Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	082861 3
GTIN	4049002020896
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille.

Sopii :

karkaistu teräs. Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille.

Huomautus:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Alkureiän Ø: 6,4 mm

Sopii ruuveille/pulteille: M10 – M12

sopii tuotteelle: karkaistu teräs

Tekninen kuvaus

Sopii ruuveille/pulteille	M10 – M12
Alkureiän Ø	6,4 mm
tyyppi	3
sopii tuotteelle	karkaistu teräs
Tuotetyyppi	Ruuvien ulosvetäjä

