



Erittäin painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861400 300
GTIN	4008158007700
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on metriset kierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta, kääntyy enint. 35°. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väänin.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Enint. 35° kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita.

Suurin puristusvoima n. 35000 N asti.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	50×25 mm
Leukaväli	300 mm

Paino	10,5 kg
Ulottuma	200 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Kierreholkki varmistinrenkaalla	861450
Sokallinen kara, mukana paininpää	861440
Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861430