



Katkaisulaikka SGP STEEL ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563440 125
GTIN	4007220103920
Tuoteluokka	55T

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapea, **huipputehokas katkaisulaikka** nopeaan ja vähäpurseiseen työstöön, vähän lämpörasitusta ja helppo sekä ergonominen työstöprosessi. Suurta kuormitusta kestävä, erinomainen työstötulos ja pitkä käyttöikä.

Erittely:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Laikan leveys	1 mm
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Paksuudelle	3 - 5 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
suositeltu hiontakulma	90 astetta

optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		