



## Katkaisulaikka SGP STEEL ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 115mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563440 115
GTIN	4007220103890
Tuoteluokka	55T

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kapea, **huipputehokas katkaisulaikka** nopeaan ja vähäpurseiseen työstöön, vähän lämpörasitusta ja helppo sekä ergonominen työstöprosessi. Suurta kuormitusta kestävä, erinomainen työstötulos ja pitkä käyttöikä.

#### Erittely:

**A60Q-CERAMIC SGP STEEL.**

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Kiekon Ø	115 mm
Laikan leveys	1 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Paksuudelle	3 - 5 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
suositeltu hiontakulma	90 astetta

optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		