




Kulmapuristin, kevyt malli, Suurin aukko: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	862700 60
GTIN	4008158010410
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Muovipäällysteinen metallirunko, kiinnityskulma 90°. Liikkuvat kiinnitysleuat, sopii siksi myös **eripaksuisille materiaaleille**.

Käyttö:

Lattamateriaalin, profiilien jne. tarkkakulmaiseen kiinnitykseen esim. ruuvattaessa ja liimattaessa. Ei ole tarkoitettu hitsauspuristimeksi. Pikasäätömahdollisuus.

Tekninen kuvaus

Suurin aukko	60 mm
Avautuma, 2 erilaista työkappaletta	25 / 140 mm
Avautuma, 2 samanlaista työkappaletta	100 / 100 mm
Leukakorkeus	36 mm
Tuotetyyppi	Kulmapuristin