



Tasaleukapuristin (kiinnityspinne), Tyyppi: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero	861900 25
GTIN	4045197167514
Tuoteluokka	82C

Kuvaus

Malli:

Trapetsikierreruuvi ja 2 kääntyvää puristusleukaa. Puristusleuoissa on 3 sileää pintaa ja yksi ristiprismapinta, ja siksi ne **soveltuvat yleisesti mitä erilaisimpien työkappaleiden kiinnittämiseen.**

Käyttö:

Hyvin erimuotoisten työkappaleiden **kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuolelta.**

Raaka-aine:

Kara ja puristimet mustattua terästä.

Työntöavautuma a: 0 - 25 mm

Vetoavautuma b: 20 - 48 mm

Puristussyvyys c: 15 mm

Enimmäiskiinnitysvoima: 1000 N

Tekninen kuvaus

Enimmäiskiinnitysvoima	1000 N
Vetoavautuma b	20 - 48 mm
Puristussyvyys c	15 mm
Työntöavautuma a	0 - 25 mm
Tuotetyyppi	Puristin

