




Erittäin painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861400 1000
GTIN	4008158007670
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on metriset kierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta, kääntyy enint. 35°. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väänin.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Enint. 35° kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita.

Suurin puristusvoima n. 35000 N asti.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	200 mm
Liukukiskon poikkipinta	50×25 mm

Paino	17,3 kg
Leukaväli	1000 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861430
Sokallinen kara, mukana paininpää	861440
Kierreholkki varmistinrenkaalla	861450