



Tasaleukapuristin (kiinnityspinne), Tyyppi: 50



Tilaustiedot

Tilausnumero	861900 50
GTIN	4045197167521
Tuoteluokka	82C

Kuvaus

Malli:

Trapetsikierreruuvi ja 2 kääntyvää puristusleukaa. Puristusleuoissa on 3 sileää pintaa ja yksi ristiprismapinta, ja siksi ne **soveltuvat yleisesti mitä erilaisimpien työkappaleiden kiinnittämiseen.**

Käyttö:

Hyvin erimuotoisten työkappaleiden **kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuolelta.**

Raaka-aine:

Kara ja puristimet mustattua terästä.

Työntöavautuma a: 0 - 50 mm

Vetoavautuma b: 32 - 82 mm

Puristussyvyys c: 30 mm

Enimmäiskiinnitysvoima: 2000 N

Tekninen kuvaus

Työntöavautuma a	0 - 50 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	2000 N
Puristussyvyys c	30 mm
Vetoavautuma b	32 - 82 mm
Tuotetyyppi	Puristin

