



## Kitapuristin, Leukaväli: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	861600 1000
GTIN	4008158035833
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Kiintoleuka vedettyä, kirkaspint. terästä (erik.profilili), galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, trapetsikierteinen ruuvi ja puristuskiekko kallistuu enint. 30°. Säätovarsi kääntämällä puristinta voi käyttää työkappaleiden **levittämiseen** (ulospäin puristamalla).

#### Käyttö:

**Suurin puristusvoima n. 7500 N asti.**

### Tekninen kuvaus

Paino	3,8 kg
Ulottuma	120 mm
Leukaväli	1000 mm
Liukukiskon poikkipinta	28×11 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Puristinpala

861605