



## Tasaleukapuristin (kiinnityspinne), Tyyppi: 75



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 861900 75     |
| GTIN         | 4045197167538 |
| Tuoteluokka  | 82C           |

### Kuvaus

#### Malli:

Trapetsikierreruuvi ja 2 kääntyvää puristusleukaa. Puristusleuoissa on 3 sileää pintaa ja yksi ristiprismapinta, ja siksi ne **soveltuvat yleisesti mitä erilaisimpien työkappaleiden kiinnittämiseen.**

#### Käyttö:

Hyvin erimuotoisten työkappaleiden **kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuolelta.**

#### Raaka-aine:

Kara ja puristimet mustattua terästä.

Työntöavautuma a: 0 - 75 mm

Vetoavautuma b: 40 - 115 mm

Puristussyvyys c: 50 mm

Enimmäiskiinnitysvoima: 2500 N

### Tekninen kuvaus

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Puristussyvyys c       | 50 mm       |
| Työntöavautuma a       | 0 - 75 mm   |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 2500 N      |
| Vetoavautuma b         | 40 - 115 mm |
| Tuotetyyppi            | Puristin    |

