

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-920, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094385 10
GTIN	10076490489387
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-920 - Ansell Grip Technology®: Mikroskooppisen pienet kanavat nitrilipinnoitteessa johtavat öljyn pois kontaktipinnalta ja varmistavat varman otteen. Soveltuu erityisesti metallin valmistukseen sekä yleisiin laitteiden ja koneiden huoltotöihin.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sormituntuma	Hyvä
Öljypito	Erittäin hyvä
Istuvuus	Erittäin hyvä
Käsineen koko	10
Hengittävyys	Hyvä

Pinnoitemateriaali	Nitriili
silikoniton	ei
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Ei sisällä DMF:ää	ei
Märkäpito	Hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	3131A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	246 mm
Väri	sininen
Paino	25 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitril
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet