



Tasaleukapuristin (kiinnityspinne), Tyyppi: 100



Tilaustiedot

Tilausnumero	861900 100
GTIN	4045197167545
Tuoteluokka	82C

Kuvaus

Malli:

Trapetsikierreruuvi ja 2 kääntyvää puristusleukaa. Puristusleuoissa on 3 sileää pintaa ja yksi ristiprismapinta, ja siksi ne **soveltuvat yleisesti mitä erilaisimpien työkappaleiden kiinnittämiseen.**

Käyttö:

Hyvin erimuotoisten työkappaleiden **kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuolelta.**

Raaka-aine:

Kara ja puristimet mustattua terästä.

Työntöavautuma a: 0 - 100 mm

Vetoavautuma b: 50 - 150 mm

Puristussyvyys c: 60 mm

Enimmäiskiinnitysvoima: 3000 N

Tekninen kuvaus

Työntöavautuma a	0 - 100 mm
Puristussyvyys c	60 mm
Vetoavautuma b	50 - 150 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	3000 N
Tuotetyyppi	Puristin

