

Garant**Nelinkertainen räikkälenkkiavain "4 in 1", Tyyppi: 10-19****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin \varnothing D2	35 mm
Avainkoko ₄	19 mm
Avainkoko ₃	17 mm
Avainkoko ₂	13 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h_1	15 mm
suurin lenkin korkeus h_2	20 mm
suurin lenkin \varnothing D1	26 mm
Avainkoko ₁	10 mm
Kokonaispituus L	210 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain