



## Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri, Tyyppi: M18VC2-0



### Tilastiedot

Tilausnumero	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Kannettava ja tehokas 18 V akkukäyttöinen märkä- ja kuivaimuri.

- **80 mbar alipaine.**
- **Käyntiaika jopa 30 minuuttia yhdellä akkulatauksella (9,0 Ah).**
- **Integroitu puhallustoiminto.**
- **HEPA-suodatin kerää 99,97 % kaikista pölyhiukkasista.**
- **Säiliön tilavuus kiinteä/nestemäinen: 9,8/7,5 l.**
- **Ilmavirta 1300 l/min**

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia.**

Mukana suodatin, imuletku, karkealिकासuutin ja saumasuutin.

#### Huomautus:

Siouvat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073816; numerosta 073827 ja numerosta 073840.

### Tekninen kuvaus

Säiliöiden tilavuus	7,5 l
Valmistajamerkintä	M18VC2-0
Tilavuusvirta	1300 l/min

akun jännite	18 V
Imuletkun pituus	0,47 m
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litium-ioni
Paino ilman akkua	5,3 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppe	Märkä- ja kuivaimuri

---

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Akun latauslaite Tyyppi M1418C6	073840 M1418C6