




C-ruuvipuristin, Leukaväli: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861550 60
GTIN	4008158019185
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

C-muot., teräksestä taottuja, nuorrutettuja. Vankkatekoinen ruuvi, trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko.

Käyttö:

Suurin mahd. kiinnityspaine 22 000 N.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	60 mm
Ulottuma	55 mm
Ruuvien paksuus	12 mm
Tuotetyyppi	Puristin