



Painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861310 800
GTIN	4008158007663
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Kääntyy 35°.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita. **Suurin puristusvoima n. 22000 N asti.**

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	40×20 mm
Leukaväli	800 mm

Paino	8,4 kg
Ulottuma	175 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861130
Sokallinen kara, mukana paininpää	861340