

**HOLEX****Kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä,  
Leukaväli: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	861120 1500
GTIN	4045197657435
Tuoteluokka	82C

**Kuvaus****Malli:**

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta, kääntyy enint. 35°. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väänin.

**Käyttö:**

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Enint. 35° kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita.

**Suurin puristusvoima n. 12000 N asti.**

**Tekninen kuvaus**

Leukaväli	1500 mm
Liukukiskon poikkipinta	30×15 mm

Paino	6,7 kg
Ulottuma	140 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Painolevy Tyyppi GSP	861121 GSP
Painolevy Tyyppi GSV	861121 GSV