

Hartig

**Kaksikätkäinen sisämikrometri, Mittausalue: 75-100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Sääto- ja kiinnitysruuvit.

**Erikoistarvike:**

Störengas nro 484030.

**Huomautus:**

Malli, jossa mittausalue 600 mm:een asti, saatavilla haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Mittarummun Ø	21 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	3 µm
Mittausalue	75 - 100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue  
75 mm

022360 75

## Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 5 mm	484030 5
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 275 mm	484030 275
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm	484030 17
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 150 mm	484030 150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 3 mm	484030 3
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 4 mm	484030 4
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 225 mm	484030 225
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 200 mm	484030 200