

Hartig

Kaksikärkinen sisämikrometri, Mittausalue: 50-75mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittaussleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

Erikoistarvike:

Störengas nro 484030.

Huomautus:

Malli, jossa mittausalue 600 mm:een asti, saatavilla haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	21 mm
virheraja	3 µm
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue
75 mm

022360 75

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 3 mm	484030 3
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 275 mm	484030 275
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm	484030 17
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 225 mm	484030 225
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 150 mm	484030 150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 200 mm	484030 200
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 4 mm	484030 4
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 5 mm	484030 5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85