

**LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: GLI18300****Tilaustiedot**

Tilausnumero	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Tuoteluokka	03B

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä akkukäyttöinen 18 V LED-valaisin säädettävällä valaisinpäällä. 6 kirkasta LEDiä 300 lumenilla ja erittäin pitkä valaisuaika.

Joustava käyttö eri valaistusasentojen ansiosta.

**Toimituksen sisältö:**

**Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.**

**Huomautus:**

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

**Tekninen kuvaus**

akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	GLI 18V-300
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni
Paino ilman akkua	300 g

Valovirta	300 lm
Lamppu	LED-moduuli
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073853 B18
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073851 B18
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV