



## Keernakairauskone, kompakti, Valmistajan tunnus: 72721561



### Tilaustiedot

Tilausnumero	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin pieni ja kevyt 1-vaihteinen Compact-Magnet-keernakairauskone, jossa on kulmavaihteisto ja minimaaliset mitat työskentelyyn ahtaissa konteissa työpajalla ja rakennuksella.

- **Kiinteä poramoottori ahtaissa työolosuhteissa tapahtuvaan käyttöön.**
- **Tilaa säästävä, molemminpuolinen käyttö räikällä.**
- **Kone on helppo asettaa työkappaleelle 7,5 kg:n painon ansiosta.**
- **Sisäinen jäähdytysvoitelu käsipumpulla.**
- **Kätevä magneetin pitovoiman ilmaisim.**
- **Taitettava anturi.**
- **Elektroninen kierrosluvunsäätö.**
- **Kierrosluvun tallennin "Memory Function".**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1 × räikkä 3/8 tuumaa, 1 × holkkiavaimen jatke 3/8 tuumaa, jäähdytysainepumppu, turvaliina, lastukoukku, keskitystappi, kosketussuoja, lisäkahva, 2 × kuusiokoloavain 5 ja 8 mm, 2 × kuusiokoloavain, jossa T-kahva, 5 ja 8 mm, laukku.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

Valmistajamerkintä: KBC 35

Tehonkulutus: 1100 W

Enimmäiskierrosluku: 130 - 520 min<sup>-1</sup>

Työkalunpitimen mitta: 3/4" Weldon

Kierreporan enimmäis-Ø, teräs: M12

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs: 16 mm

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	KBC 35
Tehonkulutus	1100 W
Enimmäiskierrosluku	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M12 mm
Paino	7,5 kg
Korkeus	169 mm
Upottimen enimmäis-Ø	32 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Magneettijalan pituus	175 mm
Työliike	46 mm
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuumaa, Weldon
Magneettijalan leveys	80 mm
Poraussyvyys	Reikäjyrsin terästä enintään 35 mm mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku