

Garant**Kiillotuslaikka (SiC), Ø 125 mm, Rakeisuus: 800****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566970 800
GTIN	4045197973337
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Joustavat polyuretaani-kiillotuslaikat, SiC-hiomarae.

Käyttö:

Suurehkojen pintojen työstöön. Käyttämällä peräkkäin erilaisia rakeistuksia saadaan aikaan laadukkaita erityispintoja. Kiillotustahnaa ei tarvita. Hieno **peilikiiltopinta**.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Muodon kuvaus	litteä
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	30 m/s
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuslaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		