



Porrasleuat liikkuva, tyypille: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	361450 200
GTIN	4250364403399
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Liikkuva leuka.

Koot 90, 125 ja 160 **Click-pikavaihtojärjestelmällä**, nrossa 361440 vain koot 90 ja 125.

Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen. Kierteet M10 ja M6 Click-pikavaihto- järjestelmällä varustettujen suojaleukojen kiinnitykseen Click-listoihin ja leukoihin. Porrastilojen kiinnitys korkealle sivulle tai porraskuolelle (nro 361950; 361960; 361970).

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

Kaikki tyypit TC, LC, Garant-NC, Titan ja tähänastinen malli NC.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit. 1 porrasleuka.

Tekninen kuvaus

Pituus l_1	65 mm
Korkeus h_1	25 mm
Leukojen pituus l	115 mm

Leukojen korkeus h	60 mm
Leukojen leveys b	200,4 mm
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	NC8
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat